



SL200559239010

#### Tekniska egenskaper

##### Tillbehör

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Förutrustad med | Vägguttag + högtalaruttag |
|-----------------|---------------------------|

##### Dimensioner

|       |        |
|-------|--------|
| Höjd  | 115 mm |
| Bredd | 20 mm  |
| Djup  | 48 mm  |
| Längd | 130 mm |

##### Utrustning

|                |     |
|----------------|-----|
| Tom uttagslåda | Nej |
|----------------|-----|

##### Elektrisk ström

|           |      |
|-----------|------|
| Märkström | 16 A |
|-----------|------|

##### Spänning

|              |             |
|--------------|-------------|
| Märkspänning | 230 - 230 V |
|--------------|-------------|

##### Material

|          |       |
|----------|-------|
| Material | Plast |
| Färg     | Vit   |
| RAL-kod  | 9010  |

##### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP40 |
| Slagtålighet IK     | IK07 |

##### Användningsförhållanden

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Driftstemperatur | 5 - 60 °C |
|------------------|-----------|

#### Illustrationer | teckningar

