



2041



### Interruptor temp. II 120 min.

#### Características técnicas

##### Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

##### Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	16 A
--------------------------	------

##### Funciones

Tiempo de funcionamiento	120 min
--------------------------	---------

##### Texto

Tipo de conmutación / variante	2 polos desconexión
--------------------------------	---------------------

Tipo de conexión	Con bornes roscados
------------------	---------------------

Terminal	Con borne pasante
----------	-------------------

Tipo de montaje	Sin garras de expansión
-----------------	-------------------------

##### Dimensiones

Profundidad de montaje	32,30 mm
------------------------	----------

##### Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
---------------	----

REACH - libre de SVHC	Sí
-----------------------	----

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----