



2041



### Timer meccanico a parete, 120 min. 1 NA - 16 AX - 250 V

#### Caratteristiche tecniche

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 - 250 V

##### Corrente

Corrente di commutazione	16 A
Corrente nominale	16 A

##### Funzioni

Tempo di ciclo	120 min
----------------	---------

##### Testo

Tipo di commutazione	Bipolare Off
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Morsetto	Con morsetto passante
Tipo di montaggio	Senza graffe a espansione

##### Serie

Profondità di installazione	32,30 mm
-----------------------------	----------

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

##### Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si