



2041



Mekanisk timer 2-polig, 16 A, 120 min, insats utan klor

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	250 V
Märkspänning	250 - 250 V

Elektrisk ström

Omkopplingsström	16 A
Märkström	16 A

Funktioner

Drifttid	120 min
----------	---------

Text

Brytare läge	2-polig från
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Anslutning	Med genomgångsklämma
Utförande	Utan klor

Dimensioner

Inbyggjadsdjup	32,30 mm
----------------	----------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja