



2041



Таймер механічний, 0-120хв.

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Електричний струм

Комутаційний струм 16 A

Функції

Час роботи 120 min

Тексти

Тип перемикання 2-пол. ВІМ

Тип з'єднання 3 гвинтовими клемми

Клема 3 наскрізним терміналом

Режим встановлення Без розпірних лап

Розміри

Вбудована глибина 32,30 mm

Sustainability

Без галогену Так

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так