




2040



Mechanische Zeitschaltuhr 2-polig, Laufzeit max. 15 min

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V

Elektrischer Strom

Schaltstrom	16 A
Nennstrom	16 A

Funktionen

Laufzeit	15 min
----------	--------

Texte

Schaltart/Variante	2-polig Aus
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Anschluss mit Kabelschuh	Mit Durchgangsklemme
Montageart	Ohne Spreizkrallen

Abmessungen

Einbautiefe	32,30 mm
-------------	----------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja