




2040



Interruptor temp. II 15 min.

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada	250 V
Tensión nominal	250 - 250 V

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	16 A
Corriente nominal asignada	16 A

Funciones

Tiempo de funcionamiento	15 min
--------------------------	--------

Texto

Modo conmutación	2 polos desconexión
Tipo de conexión	Con bornes roscados
Borne	Con borne pasante
Tipo de montaje	Sin garras de expansión

Dimensiones

Profundidad del montaje	32,30 mm
-------------------------	----------

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí