



2040



Interruptor temp. II 15 min.

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	16 A
--------------------------	------

Funciones

Tiempo de funcionamiento	15 min
--------------------------	--------

Texto

Tipo de conmutación / variante	2 polos desconexión
--------------------------------	---------------------

Tipo de conexión	Con bornes roscados
------------------	---------------------

Terminal	Con borne pasante
----------	-------------------

Tipo de montaje	Sin garras de expansión
-----------------	-------------------------

Dimensiones

Profundidad de montaje	32,30 mm
------------------------	----------

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
---------------	----

REACH - libre de SVHC	Sí
-----------------------	----

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----