



2040



**Mechanische tijdschakelklok, looptijd max. 15 min**

#### Technische eigenschappen

##### Spanning

Nominale spanning	250 V
Nominale spanning	250 - 250 V

##### Stroom / temperatuur

Schakelstroom	16 A
Nominale stroom	16 A

##### Functies

Looptijd	15 min
----------	--------

##### Teksten

Schakelmodus	2-polig uit
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Klem	Met doorvoerklem
Montagewijze	Zonder spreidklemmen

##### Afmetingen

Inbouwdiepte	32,30 mm
--------------	----------

##### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

##### Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja