




2040



Mehanički uklopni sat, 2-polni, vrijeme rada max 15 min

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	16 A
-----------------------------	------

Funkcije

Vrijeme rada	15 min
--------------	--------

Tekst

Promjena načina rada	2-polni off
----------------------	-------------

Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama
------------	-------------------------

Klema	Sa rednom stezaljkom
-------	----------------------

Način instalacije	Bez krala
-------------------	-----------

Dimenzije

Ugrađena dubina	32,30 mm
-----------------	----------

Održivost

Bez halogena	Da
--------------	----

REACH-bez SVHC	Da
----------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----