




2040

Mehanički uklopni sat, 2-polni, vrijeme rada max 15 min

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	16 A
-----------------------------	------

Funkcije

Vrijeme rada	15 min
--------------	--------

Tekst

Promjena načina rada	2-polni off
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama
Klema	Sa rednom stezaljkom
Način instalacije	Bez krala

Dimenzije

Ugrađena dubina	32,30 mm
-----------------	----------

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da