




2040



Mechanický časový spínač, 15 min.

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Elektrický proud

Spínací proud	16 A
---------------	------

Funkce

Doba běhu	15 min
-----------	--------

Texty

Způsob zapojení	2pólový spínač
Typ připojení	Se šroubovými svorkami
Svorka	S průchozí svorkou
Způsob montáže	Bez rozpěrných přichytek

Rozměry

Vestavěná hloubka	32,30 mm
-------------------	----------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano