




2040



Mechanický časový spínač, 15 min.

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Elektrický proud

Spínací proud 16 A

Funkce

Doba běhu 15 min

Texty

Způsob zapojení 2pólový spínač

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Svorka S průchozí svorkou

Způsob montáže Bez rozpěrných příchytok

Rozměry

Vestavná hloubka 32,30 mm

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano