



2040



Таймер механічний, 0-15хв.

## Технічні характеристики

### Напруга

Номинальна напруга	250 V
--------------------	-------

### Електричний струм

Комутаційний струм	16 A
--------------------	------

### Функції

Час роботи	15 min
------------	--------

### Тексти

Тип перемикання	2-пол. ВІМ
-----------------	------------

Тип з'єднання	3 гвинтовими клемми
---------------	---------------------

Клема	3 наскрізним терміналом
-------	-------------------------

Режим встановлення	Без розпірних лап
--------------------	-------------------

### Розміри

Вбудована глибина	32,30 mm
-------------------	----------

### Sustainability

Без галогену	Так
--------------	-----

REACH-SVHC free	Так
-----------------	-----

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----