



KCF668L

Puente vertical 3 filas 63A distancia entre filas 125mm

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	63 A
----------------------------	------

Arquitectura

Número de polos	4
-----------------	---

Dimensiones

Longitud	271 mm
----------	--------

Tensión

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	4000 V
--	--------

Conexión

Sección transversal de conductor rígido	10 mm ²
---	--------------------

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí