



KCF668L

Meziřadové přípojnice, 4-pólové propojení ze shora pro 3 řady, levá

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 63 A

Architektura

Počet pólů 4

Rozměry

Délka 271 mm

Napětí

Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp 4000 V

Připojení

Průřez plného vodiče 10 mm²

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano