



KCF668L

**Шина фазна вертикальна 3P+N 16мм<sup>2</sup> 3-ряди, ліва**

**Технічні характеристики**

**Електричний струм**

Номинальний струм 63 A

**Архітектура**

Кількість полюсів 4

**Розміри**

Довжина 271 mm

**Напруга**

Номинальна імпульсна витримувана напруга Uimp 4000 V

**Під'єднання**

Поперечний переріз жорсткого провідника 10 mm<sup>2</sup>

**Sustainability**

Без галогену Так

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так