# Fiche technique du produit
ED194



ED194

**Délesteur 3 voies tournantes**

## Caractéristiques techniques

### Fréquence

| | |
|---|---|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |

### Capacité

| | |
|---|---|
| Nombre de modules | 3 |

### Conditions d'utilisation

| | |
|---|---|
| Température de service | -5 - 40 °C |
| Température de stockage/transport | -40 - 80 °C |

### Endurance

| | |
|---|---|
| Endurance électrique en nombre de cycles | 100000 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Hauteur | 85 mm |
| Largeur | 53 mm |
| Profondeur | 64 mm |

### Alimentation électrique

| | |
|---|---|
| Tension d'alimentation | 230 V +10%/-15% |

## Photos | dessins




