



ED194

Délesteur 3 voies tournantes

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 40 °C
------------------------	------------

Température de stockage/transport	-40 - 80 °C
-----------------------------------	-------------

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	100000
--	--------

Dimensions

Hauteur	85 mm
---------	-------

Largeur	53 mm
---------	-------

Profondeur	64 mm
------------	-------

Photos | dessins

