



80960226



IP20

recouvr. p. module poussoir sens. 1 poste, KNX-Q.x, anthr. vel., laqué

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Touche simple

Matières

Couleur Anthracite

Code RAL 7021

Finition de la surface Velours

Matière Thermoplastique

Traitement Laqué

Dimensions

Hauteur 58 mm

Largeur 58 mm

Profondeur 10 mm

Réglages

Modes de configuration supportés ETS
easy

Connectivité

Système bus radio-KNX No

Type de montage Fixation par serrage

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière Oui

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Textes

Impression Sans inscription

Mode d'installation Fixation de borne

Éclairage Pour circuit d'éclairage et de surveillance

Adapté à

Berker Q.x

Durabilité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui