




16442089

Touche double a. inscription du symbole "flèches", R.1/R.3, blanc polaire brill.

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Touche double
---------------------------	---------------

Matières

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition de la surface	Brillant
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	57,80 mm
Largeur	57,80 mm
Profondeur	20 mm

Connectivité

Type de montage	Fixation par serrage
-----------------	----------------------

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	No
---------------------------------------	----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05

Textes

Impression	Avec symbole « Flèches »
Mode d'installation	Fixation de borne
Bouton poussoir	Également pour les applications KNX : poussoir de 2 postes

Adapté à

Berker R.x	
------------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui