




WL0070

## Spínač 3-pólový, bílá lesk lesk

### Technické vlastnosti

#### Elektrický proud

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Spínací proud | 10 AX (100W LED (SBL)) |
|---------------|------------------------|

#### Instalace, montáž

|        |                  |
|--------|------------------|
| Montáž | Zapuštěná montáž |
|--------|------------------|

#### Napětí

|                  |       |
|------------------|-------|
| Jmenovité napětí | 250 V |
|------------------|-------|

#### Frekvence

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Materiál

|                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| Barva                                                      | Dopravní bílá      |
| Kód RAL                                                    | 9016               |
| Povrchová úprava                                           | Lesklý             |
| Materiál                                                   | Kov<br>Umělá hmota |
| Povrch                                                     | Neošetřený         |
| Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu) | 0 %                |

#### Identifikace

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Montážní uspořádání | Základní prvek |
|---------------------|----------------|

#### Konektivita

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Druh montáže           | Upevnění příchýtkou<br>Šroubovací přípojka |
| Upevnění pomocí třmenů | Ano                                        |

#### Ovládací prvky a indikátory

|                |   |
|----------------|---|
| Počet tlačítek | 3 |
|----------------|---|

#### Rozměry

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| Rozměry                                            | 71 x 71 mm |
| Vestavěná hloubka                                  | 26 mm      |
| Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž | 35 mm      |
| Průměr                                             | 0 mm       |

#### Bezpečnost

|                        |      |
|------------------------|------|
| Stupeň krytí IP        | IP20 |
| Mechanická odolnost IK | IK05 |

#### Architektura

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Řídicí/ovládací prvek | Trojnásobná klapka |
|-----------------------|--------------------|

#### Elektrický proud

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 10 A |
|-----------------|------|

#### Texty

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Způsob montáže  | S rozpěrnými příchýtkami<br>Pro přišroubování |
| Osvětlení       | Bez doutnavky                                 |
| Způsob zapojení | 3x 1pólový vypínač                            |

#### Udržitelnost

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|