



WJC040

Double InterBP Va et Vient ateha complet

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur

Encastré
En saillie

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Matière

Couleur

Blanc signalisation

Code RAL

9016

Finition

Brillant
Mat

Matériau

Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

Traitement

Laqué

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur

Elément de base avec habillage complet

Connectivité

Type de montage

Fixation par vis

Commandes et indicateurs

Nombre de touches

2

Dimensions

Profondeur de montage

75 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

40 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)

IP31

Résistance aux chocs IK

IK04

Courant électrique

Courant assigné nominal

10 A

Raccordement

Type de contacts

2 voies

Textes

Éclairage

Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation

2 voies

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui