



WJC040

**Double InterBP Va et Vient ateha complet**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage sur

Encastré  
En saillie

**Fréquence**

Fréquence

50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur

Blanc signalisation

Code RAL

9016

Finition

Brillant  
Mat

Matériau

Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

Traitement

Laqué

**Identification**

Elément de base avec plaque d'adaptateur

Elément de base avec habillage complet

**Connectivité**

Type de montage

Fixation par vis

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches

2

**Dimensions**

Profondeur de montage

75 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

40 mm

**Sécurité**

Classe de protection (IP)

IP31

Résistance aux chocs IK

IK04

**Courant électrique**

Courant assigné nominal

10 A

**Raccordement**

Type de contacts

2 voies

**Textes**

Éclairage

Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation

2 voies

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS

Oui