Productdatablad
ATA207548014



ATA207548014

Variabele binnenhoek voor ATA20752

Technische karakteristieken

Toebehoren	
Toebehoren	Dekselonderdeel
Instellingen	
Hoekbereik	83 - 140
Afmetingen	
Hoogte	20 mm
Breedte	75 mm
Materiaal	
Materiaal	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Kleur	Bruin
RAL-kleur	8014
Veiligheid	
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP40
Normen	
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
Gebruiksvoorwaarden	
Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
Uitrusting	
Met beschermfolie	Nee
Configuratie	
Overlappend	Ja
Connectiviteit	
Aansluitwijze	Klik montage
Duurzaamheid	
Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja