



R30629010

**Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 100x260mm verkehrsweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Sicherheit**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Feuerwiderstandsklasse | E30 |
|------------------------|-----|

**Architektur**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Anzahl der brennbaren Seiten | 3 |
|------------------------------|---|

**Zubehör**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Art des Zubehörs | Unterteil<br>Oberteil |
|------------------|-----------------------|

**Konfiguration**

|                    |      |
|--------------------|------|
| Schnittkaschierend | Nein |
|--------------------|------|

**Installation, Montage**

|              |    |
|--------------|----|
| Bodenlochung | Ja |
|--------------|----|

**Abmessungen**

|             |        |
|-------------|--------|
| Höhe        | 142 mm |
| Innenhöhe   | 102 mm |
| Breite      | 300 mm |
| Innenbreite | 259 mm |
| Länge       | 150 mm |
| Maß a       | 150 mm |

**Werkstoff**

|            |               |
|------------|---------------|
| Werkstoff  | Gips<br>Stahl |
| Oberfläche | Lackiert      |

**Ausstattung**

|               |       |
|---------------|-------|
| Blechmaterial | Stahl |
|---------------|-------|

**Werkstoff**

|            |              |
|------------|--------------|
| Farbe      | Verkehrsweiß |
| RAL Nummer | 9016         |

**Geeignet für**

|                |  |
|----------------|--|
| FWK 3E 100x260 |  |
|----------------|--|

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

