



M5690

**Verdrahtungsleitung flexibel aus Polyamid halogenfrei 10mm L= 0,25m lichtgrau**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|               |         |
|---------------|---------|
| Höhe          | 10 mm   |
| Breite        | 10 mm   |
| Länge         | 250 mm  |
| Schlitzbreite | 8 mm    |
| Stegbreite    | 4,50 mm |

**Ausstattung**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Oberteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
|------------------------------------|------|

**Werkstoff**

|           |               |
|-----------|---------------|
| Werkstoff | Polyamid (PA) |
|-----------|---------------|

**Funktionen**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Selbstverlöschend | Ja |
|-------------------|----|

**Normen**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
|--------------------------------|----|

**Werkstoff**

|       |           |
|-------|-----------|
| Farbe | Lichtgrau |
|-------|-----------|

**Architektur**

|          |    |
|----------|----|
| Flexibel | Ja |
|----------|----|

**Konfiguration**

|            |            |
|------------|------------|
| Seitenwand | Geschlitzt |
|------------|------------|

**Nachhaltigkeit**

|             |    |
|-------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
|-------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
|-----------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|

**Abbildungen | Zeichnungen**

