



M5690

**TEHALIT VK-FLEX ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ 15X11 250MM**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Διαστάσεις**

Ύψος	10 mm
Πλάτος	10 mm
Μήκος	250 mm
Πλάτος σχισμής	8 mm
Πλάτος εγκοπής	4,50 mm

**Εξοπλισμός**

Κάλυψη στο πεδίο εφαρμογής της παράδοσης	Όχι
------------------------------------------	-----

**Υλικά**

Υλικό	Πολυαμίδιο (PA)
-------	-----------------

**Λειτουργίες**

Είναι αυτοσβεννύμενο	Ναι
----------------------	-----

**Standards**

Κατηγορία αναφλεξιμότητας σύμφωνα με το UL94	V0
----------------------------------------------	----

**Υλικά**

Χρώμα	Ανοιχτό γκρι
-------	--------------

**Αρχιτεκτονική**

Εύκαμπτο	Ναι
----------	-----

**Ρύθμιση**

Πλευρικός τοίχος	Διάτρητο
------------------	----------

**Βιωσιμότητα**

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι

**Εικονογραφήσεις | Σχέδια**

