



M5692

tehalit.VK flex 30 Kanał grzebieniowy L=500mm jasnoszary

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	0 mm
Szerokość	0 mm
Długość	500 mm
Szerokość szczeliny	8 mm
Szerokość gniazda/slotu	4,50 mm

Sprzęt

Pokrywa w zakresie dostawy	Nie
----------------------------	-----

Materiały

Materiał	Poliamid (PA)
----------	---------------

Funkcje

Jest samogasnący	Tak
------------------	-----

Normy

Klasa palności według UL94	V0
----------------------------	----

Materiały

Kolor	Jasnoszary
-------	------------

Architektura

Elastyczny	Tak
------------	-----

Konfiguracja

Ścianka boczna	Rowkowana
----------------	-----------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

