



M5692

TEHALIT VK-FLEX ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ 31X33 500MM

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Ύψος	0 mm
Πλάτος	0 mm
Μήκος	500 mm
Πλάτος σχισμής	8 mm
Πλάτος εγκοπής	4,50 mm

Εξοπλισμός

Κάλυψη στο πεδίο εφαρμογής της παράδοσης	Όχι
--	-----

Υλικά

Υλικό	Πολυαμίδιο (PA)
-------	-----------------

Λειτουργίες

Είναι αυτοσβεννύμενο	Ναι
----------------------	-----

Standards

Κατηγορία αναφλεξιμότητας σύμφωνα με το UL94	V0
--	----

Υλικά

Χρώμα	Ανοιχτό γκρι
-------	--------------

Αρχιτεκτονική

Εύκαμπτο	Ναι
----------	-----

Ρύθμιση

Πλευρικός τοίχος	Διάτρητο
------------------	----------

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

