



FL134AM

Porte, orionplus, opaque, métallique, pour coffret, 1200x1200x300mm, plaque de montage

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	950 mm
Largeur	1200 mm
Profondeur	300 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	1,2 mm

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP65
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Serrure à triangle male 7 mm
Résistance aux chocs IK	IK10

##### Équipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
--	---

##### Installation, montage

Montage sur	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

##### Matériau

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Thermolaquage
Matériau	Acier

##### Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de porte	Porte simple

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------