




LVZWB500

**Stromwandlerblock für LV NH1-3 3-Phasen 500/5A 5VA Klasse 0,5S**

**Technische Eigenschaften**

**Funktionen**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Genauigkeitsklasse | 0.5 S |
|--------------------|-------|

**Leistung**

|          |      |
|----------|------|
| Leistung | 5 VA |
|----------|------|

**Abmessungen**

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 136 mm |
| Breite | 99 mm  |
| Tiefe  | 204 mm |

**Konnektivität**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|--------------|------------------|

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

**Spannung**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Isolationsspannung $U_i$ | 3000 V |
|--------------------------|--------|

**Einsatzbedingungen**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur         | -40 - 40 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -40 - 75 °C |

**Anschluss**

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 6 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 6 mm <sup>2</sup> |

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP10 |
|--------------------------------|------|

**Elektrischer Strom**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Maximalstrom Primärseite   | 500 A |
| Maximalstrom Sekundärseite | 5 A   |

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |