



BKW300090

## Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 300x(90-130)mm

### Technische Eigenschaften

#### Abmessungen

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Breite                      | 300 mm                        |
| Länge                       | 2400 mm                       |
| Lichter innerer Querschnitt | 22150 - 22150 mm <sup>2</sup> |

#### Kapazität

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 91 |
|---------------------------------------------------------|----|

#### Abmessungen

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Mindestestrichhöhe | 90 mm       |
| Nivellierbereich   | 90 - 130 mm |

#### Einsatzbedingungen

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last) | 3 kN |
| Vertikale Last auf kleine Oberfläche                | 2 kN |

#### Abmessungen

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Anzahl der Einbaueinheiten | 3 |
|----------------------------|---|

#### Anleitung

|             |         |
|-------------|---------|
| Bodenpflege | Trocken |
|-------------|---------|

#### Ausstattung

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Kammeranzahl         | 1 - 1              |
| Montageart Trennwand | Schraubbefestigung |
| Mit Trennwand        | Nein               |

#### Installation, Montage

|                |      |
|----------------|------|
| Montageöffnung | Ohne |
|----------------|------|

#### Werkstoff

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Werkstoff                  | Stahl |
| Werkstoff Seitenwand Boden | Stahl |
| Farbe                      | Zink  |

#### Abdeckung, Tür

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Werkstoff Deckel  | Stahl    |
| Oberfläche Deckel | Verzinkt |
| Dicke Tür/Deckel  | 3 mm     |

#### Funktionen

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper | Ja |
|-------------------------------------------------|----|

#### Werkstoff

|            |          |
|------------|----------|
| Oberfläche | Verzinkt |
|------------|----------|

#### Funktionen

|                |    |
|----------------|----|
| Mit Bodenwanne | Ja |
|----------------|----|

#### Abdeckung, Tür

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Abdeckung Montageöffnung  | Nein |
| Deckelbefestigung rastend | Nein |

#### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei  | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

