



LFF4009039016

**Außeneck einstellbar halogenfrei zu LF/LFF 40x90mm verkehrsweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 40 mm |
| Breite | 90 mm |
| Maß a  | 68 mm |

**Zubehör**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Art des Zubehörs | Haubenformteil |
|------------------|----------------|

**Einstellungen**

|               |         |
|---------------|---------|
| Winkelbereich | 83 - 97 |
|---------------|---------|

**Werkstoff**

|            |              |
|------------|--------------|
| Werkstoff  | PC-ABS       |
| Oberfläche | Unbehandelt  |
| Farbe      | Verkehrsweiß |
| RAL Nummer | 9016         |

**Sicherheit**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
|-------------------|------|

**Normen**

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Nein |
|----------------------------------------------|------|

**Einsatzbedingungen**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 60 °C |
|--------------------|------------|

**Ausstattung**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Mit Schutzfolie | Nein |
|-----------------|------|

**Konfiguration**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Schnittkaschierend | Ja |
|--------------------|----|

**Konnektivität**

|            |                  |
|------------|------------------|
| Montageart | Klickbefestigung |
|------------|------------------|

**Geeignet für**

|            |  |
|------------|--|
| LF 40 x 90 |  |
|------------|--|

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

