



B02424



### Angolo esterno per canali linea TA-EN grigio NEAV 40x40 G

#### Caratteristiche tecniche

##### Serie

Altezza	40 mm
Larghezza	40 mm

##### Impostazioni

Range regolazione dell'angolo	70 - 120
-------------------------------	----------

#### Materiali

Materiale	Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS)
Colore	Grigio
Codice RAL	7030

#### Protezione

Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	5 - 60 °C
-------------------------	-----------

#### Adatto per

02 TA-EN 40x40

#### Sostenibilità

Senza alogenri	Si
Conformità REACh – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

#### Illustrazioni | Disegni

