



WL1010

Розетка без з/к Lumina, біла, 16A/230В

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Електричний струм

Номінальний струм	16 A
-------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-10 - 35 °C
--------------------	-------------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Матеріали

Colour	Сигнальний білий
Код RAL	9016
Обробка поверхні	Глянцевий
Матеріал	Метал Пластик
Обробка	Необроблений

Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	35 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	35 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

Підключення

Тип з'єднання	Гвинтова клемма
Тип монтажу	Гачкове кріплення Гвинтове з'єднання

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки	Без захисного контакту
Поворотна центральна вставка	Ні
З відкидною кришкою	Ні
З сигнальною лампою	Ні

Акcesуари

Має поле для маркування	Ні
Попередньо оснащено	Розетка

Емність

Кількість модулів	0
-------------------	---

Безпека

З посиленням захистом від контакту	Ні
Ударостійкість IK	IK02
Клас захисту від проникнення (IP)	IP20

Функції

З орієнтаційним освітленням	Ні
З функціональним освітленням	Ні

Ідентифікація

З відбитком	Ні
-------------	----

Тексти

Відбиток	Без надруку
----------	-------------

Тексти

Накладка	Центральна кришка
Захист	Без посиленого захисту контакту
Тип з'єднання	З гвинтовою клемою

Сумісний із

lumina

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так