



WJC048

ATA Conmutador/pulsador 10A VMC completo

Características técnicas

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado Montaje en superficie
------------	------------------------------------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiales

Colour	Blanco tráfico
Código RAL	9016
Acabado de la superficie	Brillante Mate
Material	Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Tratamiento	Lacado

Identificación

Disposición de montaje	Elemento básico con carcasa completa
------------------------	--------------------------------------

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje con tornillos
-----------------	-----------------------

Controles e indicadores

Número de teclas	1
------------------	---

Dimensiones

Profundidad del montaje	33 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	40 mm

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP41
Resistencia al impacto IK	IK04

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	10 A
----------------------------	------

Texto

Iluminación	Sin iluminación (no se puede iluminar)
Modo conmutación	2 vías

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----