




WL0073

Prekidač 3-struki 10AX, crni

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 10 AX (100W LED (SBL))

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Napon

Nazivni napon 250 V

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja Crna

RAL kod 9004

Obrada površine Mat

Materijal Metal
Plastika

Obrada Lakirano

Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine plastike) 0 %

Identifikacija

Raspored konstrukcije Osnovni element

Povezivost

Vrsta montaže Montaža kralama
Vijčani spoj

Sa montažom putem krala Da

Kontrole i indikatori

Broj tipki 3

Dimenzije

Dimenzije 71 x 71 mm

Ugrađena dubina 26 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 35 mm

Promjer 0 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Otpornost na udarce IK IK05

Arhitektura

Kontrolni/radni element Trostruke tipke

Električna struja

Nazivna struja 10 A

Tekst

Način instalacije Sa kralama
Za pričvršćivanje vijcima

Rasvjeta Bez neonske svjetiljke

Promjena načina rada 3x 1-polni off

Održivost

Usklađeno sa RoHS Da