




WL0072

lumina - Interruptor triplo - prata

Características técnicas

Corrente elétrica

10 AX (100W LED (SBL))

Instalação, montagem

Montagem

Encastrar

Tensão

Tensão nominal

250 V

Frequência

Frequência

50 - 60 Hz

Materiais

Cor

Prateado

Código RAL

9006

Acabamento

Mate

Material

Metal
Plástico

Tratamento

Envernizado

0 %

Identificação

Sistema de montagem

Elemento básico

Conetividade

Tipo de montagem

Montagem com garras
Ligação com parafuso

Com fixação por garras

Sim

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)

3

Dimensões

Dimensões

71 x 71 mm

Profundidade da montagem

26 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar

35 mm

Diâmetro

0 mm

Segurança

Índice de proteção IP

IP20

Resistência ao impactos IK

IK05

Arquitetura

Tipo de órgão de comando

Tecla tripla

Corrente elétrica

Corrente nominal

10 A

Texto

Modo de instalação

Com garras de expansão
Para fixação por parafuso

Iluminação

Sem lâmpada luminescente

Modo de comutação

3x interruptores de 1 polo

Sustentabilidade

Conformidade RoHs

Sim