




WL0072

Spínač 3-pólový, stříbrná mat

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud 10 AX (100W LED (SBL))

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Stříbrná

Kód RAL 9006

Povrchová úprava Matná

Materiál Kov
Umělá hmota

Povrch Lakované

Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu) 0 %

Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek

Konektivita

Druh montáže Upevnění příchýtkou
Šroubovací přípojka

Upevnění pomocí třmenů Ano

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 3

Rozměry

Rozměry 71 x 71 mm

Vestavěná hloubka 26 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 35 mm

Průměr 0 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Mechanická odolnost IK IK05

Architektura

Řídicí/ovládací prvek Trojnásobná klapka

Elektrický proud

Jmenovitý proud 10 A

Texty

Způsob montáže S rozpěrnými příchýtkami
Pro přišroubování

Osvětlení Bez doutnavky

Způsob zapojení 3x 1pólový vypínač

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano