



BKW300060

### Goulotte caniveau 300 60-100

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Largeur                    | 300 mm                        |
| Longueur                   | 2400 mm                       |
| Section intérieure / utile | 13630 - 13630 mm <sup>2</sup> |

##### Capacité

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 56 |
|-----------------------------------------------------------------|----|

##### Dimensions

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Hauteur minimale de la chape | 60 mm       |
| Plage de nivellement         | 60 - 100 mm |

##### Conditions d'utilisation

|                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde) | 3 kN |
| Charge verticale appliquée sur une petite surface                 | 2 kN |

##### Notice

|                  |     |
|------------------|-----|
| Entretien du sol | Sec |
|------------------|-----|

##### Dimensions

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Nombre d'unités d'installation intégrées | 3 |
|------------------------------------------|---|

##### Equipement

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Nombre de compartiments       | 1 - 1            |
| Fixation au mur de séparation | Fixation par vis |
| Avec cloison                  | Non              |

##### Installation, montage

|                      |      |
|----------------------|------|
| Ouverture de montage | Sans |
|----------------------|------|

##### Matière

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Matériau                                 | Acier |
| Matériau paroi latérale/auge de plancher | Acier |

##### Couvercle, porte

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Matériau du couvercle | Acier  |
| Couverture de surface | Zingué |

##### Fonctions

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Base détachable de la structure principale | Oui |
|--------------------------------------------|-----|

##### Matière

|            |        |
|------------|--------|
| Traitement | Zingué |
|------------|--------|

##### Fonctions

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Avec bac de plancher | Oui |
|----------------------|-----|

##### Couvercle, porte

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Ouverture de montage du couvercle | Non |
| Verrouillage du couvercle         | Non |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

Photos | dessins

