



BKW300060

Kabelový kanál s vanou 300 60-100 pro suchou montáž

Technické vlastnosti

Rozměry

Šířka	300 mm
Délka	2400 mm
Vnitřní průřez vodiče	13630 - 13630 mm ²

Kapacita

Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)	56
---	----

Rozměry

Minimální výška potěru	60 mm
Rozsah nivelace	60 - 100 mm

Podmínky použití

Svislé zatížení působící na velkou plochu (velké zatížení)	3 kN
Svislé zatížení působící na malou plochu	2 kN

Rozměry

Počet vestavěných jednotek	3
----------------------------	---

Instrukce

Údržba podlah	Suché
---------------	-------

Vybavení

Počet oddílů	1 - 1
Typ montáže přepážky	Upevnění šrouby
S přepážkou	Ne

Instalace, montáž

Montážní otvor	Bez
----------------	-----

Materiál

Materiál	Ocel
Materiál dna bočnice	Ocel

Kryt, dveře

Materiál krytu	Ocel
Kryt pro ošetření	Pozink

Funkce

Základna oddělitelná od hlavního těla	Ano
---------------------------------------	-----

Materiál

Povrch	Pozink
--------	--------

Funkce

S průchozím dnem	Ano
------------------	-----

Kryt, dveře

Montážní otvor krytu	Ne
Upevnění víka zaklapnutím	Ne

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

