



VA60K



Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	740 mm
Breedte	285 mm
Diepte	22 mm

Deksel, deur

Deur/deksel is transparant	Ja
Aantal kastdeuren	1
Type kastdeur	Deuraanslag
Aantal sloten	0

Materiaal

RAL-code	9010
Kleur	Helderwit
Materiaal	Metaal
Oppervlakte behandeling	Poedercoating

Veiligheid

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Type slot	Klik op slot

Samenstelling

Aantal verdelerrijen	5
----------------------	---

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klemverbinding
---------------	----------------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
-----------------------------	-----

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja