



VA60K



Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	740 mm
Šířka	285 mm
Hloubka	22 mm

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ano
Počet dveří rozvaděče	1
Typ dveří rozvaděče	Zarážka dveří
Počet zámků	0

Materiál

Kód RAL	9010
Barva	Bílá
Materiál	Kov
Povrch	Práškové lakování

Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolace
Stupeň krytí IP	IP30
Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí

Vybavení

Počet řad v rozvaděči	5
-----------------------	---

Konektivita

Druh montáže	Přípevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
--------------	--

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
-----------------------------	----

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano