



VA60CN



Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 400 - 400 V

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití Ne

Montáž Montáž na omítku

Elektrický proud

Jmenovitý proud 63 A

Výkon

Maximální ztrátový výkon rozvaděče při $\Delta T=20K$ 20,50 W

Vybavení

Počet lišt 5

Počet řad v rozvaděči 5

Počet polí v šířce 1

Zámek Ne

Má neutrální svorkovnici Ano

Kapacita

Počet modulů 60

Počet polovičních modulových svorek na liště 120

Funkce

Se vstupy potrubí Ano

Rozměry

Výška 765 mm

Šířka 305 mm

Hloubka 96,50 mm

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče 0

Počet zámků 0

Rozměry

Počet jednotek šířky 12

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné Ne

Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

Materiál

Materiál Umělá hmota

Kód RAL 9010

Barva Bílá

Materiál montážní desky Akrylonitril-styren-akrylát (ASA)
Polycarbonat (PC)

Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici Ano

Montážní deska Ne

Materiál

Odolnost proti ultrafialovému záření Ne

Bezpečnost

Třída izolace Třída izolace II

Mechanická odolnost IK IK07

Stupeň krytí IP IP30

Bezpečnost

Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí Bez zámku
Test žhavicím drátem	650 °C

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano