



6380142109



**Tryckknapp KNX, 2 vippor, Vit, S.1**

**Tekniska egenskaper**

**Installation, montering**

Montering Infälld montering

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur -5 - 45 °C

**Elektrisk ström**

Strömförbrukning buss (dataöverföring) 10 mA

**Funktioner**

Med temperaturgivare Nej

**Dimensioner**

Inbyggnadsdjup	31 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	34 mm
Höjd	80 mm
Bredd	80 mm
Djup	43,60 mm

**Utrustning**

Antal manöverpunkter 4

**Kontroller och indikatorer**

Med LED-indikering Ja

**Material**

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Material	Termoplast
Ytbehandling	Blank

**Tillbehör**

Har märksfält Nej

**Skärm**

Med display Nej

**Text**

Funktion Funktion för att manuellt avbryta redan påbörjade automatiska funktioner

Avsäkring Med demonteringsskydd

Temperatur Integrerad temperatursensor med utgång för uppmätta värden via objekt

**Hållbarhet**

RoHS-överensstämmelse Ja