



3315438989



High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend

Technische Eigenschaften

Anschluss

| | |
|-----------------------|------|
| Anschluss-/Steckertyp | HDMI |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 85 Hz |
|----------|------------|

Werkstoff

| | |
|------------|----------------------|
| Farbe | Polarweiß |
| RAL Nummer | 9010 |
| Glanzgrad | Glänzend |
| Werkstoff | Metall Kunststoff |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|----------|
| Höhe | 71 mm |
| Breite | 71 mm |
| Tiefe | 28,30 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 18 mm |
| Einbautiefe | 41 mm |

Konnektivität

| | |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

Ausstattung

| | |
|-----------------|------|
| Geschirmt | Ja |
| Mit Staubschutz | Nein |

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK | IK02 |

Texte

| | |
|----------------------|------------------------|
| Auslass | Mit Geradeauslass |
| Beschriftung | Ohne Beschriftungsfeld |
| Tragplatte/Tragrings | Mit Tragrings |

Geeignet für

| | |
|---------|--|
| S.x/B.x | |
|---------|--|

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |