



3315320069

3 x Cinch/S-Video Steckdose Arsys polarweiß, glänzend

Technische Eigenschaften

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Cinch S-Video
-----------------------	------------------

Anzahl der Anschlüsse	4
-----------------------	---

Frequenz

Frequenzbereich Video	160 MHz
-----------------------	---------

Tonfrequenz	20 - 20 Hz
-------------	------------

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
-------	-----------

RAL Nummer	9010
------------	------

Glanzgrad	Glänzend
-----------	----------

Werkstoff	Metall Kunststoff
-----------	----------------------

Oberfläche	Unbehandelt
------------	-------------

Abmessungen

Höhe	71 mm
------	-------

Breite	71 mm
--------	-------

Tiefe	38 mm
-------	-------

Einbautiefe Unterputz-Dosen	28 mm
-----------------------------	-------

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Ausstattung

Geschirmt	Ja
-----------	----

Mit Staubschutz	Nein
-----------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Stoßfestigkeit IK	IK02
-------------------	------

Texte

Auslass	Mit Geradeauslass
---------	-------------------

Beschriftung	Ohne Beschriftungsfeld
--------------	------------------------

Tragplatte/Tragring	Mit Tragring
---------------------	--------------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----