



HWX011HSA

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	8,20 A
----------------------------	--------

Tensión

Tipo de alimentación de tensión	CA
Tensión asignada de aislamiento Ui	450 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	6000 V
Tensión circuito de mando en AC	24 - 24 V

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-20 - 70 °C
-------------------------------	-------------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Funciones

Con función de reinicio automático	No
------------------------------------	----

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí