



Hwx011hsa

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada

8,20 A

**Tensión**

Tipo de alimentación de tensión

CA

Tensión asignada de aislamiento Ui

450 V

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)

6000 V

Tensión circuito de mando en AC

24 - 24 V

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento

-20 - 70 °C

**Frecuencia**

Frecuencia

50 - 60 Hz

**Funciones**

Con función de reinicio automático

No

**Sostenibilidad**

Sin halógenos

Sí

REACH - libre de SVHC

Sí

Conforme con RoHS

Sí